

Dissolver 20VH

Motoreffekt kW	Normal	1,35	Speciel	1,85
Motor power kW	Normal	=	Special	=
Puissance du moteur kW	Normal	=	Special	=
Motorleistung kW	Normal	=	Spezial	=

O/min.	Normal	550-3500	Speciel	1100-6800
Rpm	Normal	=	Special	=
Tr/min	Normal	=	Special	=
R/min	Normal	=	Spezial	=


Nettovægt i kg	113
Net Weight in kg	=
Poids net en kg	=
Nettogewicht in kg	=

Standardudførelse

Udført som bordmodel til forblanding, dispergering og færdigblanding af charger indtil ca. 15 liter. Dissolverakslens omdrejningstal kan reguleres trinløst under drift, og aflæses på en skala. Dissolveren er forsynet med hydraulisk hæve- og sænkeanordning, der betjenes med en håndpumpe, anbragt på siden af maskinen, løftehøjde ca. 350 mm. Standardmotoren er i eksplosionsbeskyttet udførelse EEx e II T3.

Ekstra udstyr

Vacuumbeholder indtil ca. 15 liter.
Vacuumkammer for indsætning af dåser.
Aftagelige dissolverakslar i rustfrit stål, forsynet med gevindkobling og teflonbeskyttelseskappe.
Akslerne forsynes med røreorganer, efter eget valg, i rustfrit stål.
Stort udvalg af røreorganer.
Håndbetjent motorværn med underspændingsudløser, også i EEx e II T3 udførsel.
Polomkobbelbar motor, 550 - 6800 O/min.



Standard execution

Table type for premixing, dispersion and end-mixing of batches up to approx 15 litres. The rpm of the dissolver shaft can be adjusted continuously during the operation and can be read on a scale. The Dissolver is equipped with hydraulic lifting and lowering device, operated by a hand pump and placed on the side of the machine, lifting height approx 350 mm. The standard motor is in explosion proof execution EEx e II T3.

Additional equipment

Vacuum container up to approx 15 litres.
Vacuum chamber for insertion of cans.
Detachable dissolver shafts in stainless steel, equipped with threaded coupling and protection jacket in teflon. The shafts will be equipped with stirring units in stainless steel at your option.
A wide range of stirring units.
Manually operated motor safeguard with under-voltage release, also available in EEx e II T3 execution.
Pole-changeable motor, 500 - 6800 rpm.



Standardausführung

Tischtyp zur Vormischung, Dispersion und Endmischung von Batchgrößen bis zu ca. 15 Liter. Die Drehzahl der Dissolverwelle kann während des Betriebes stufenlos eingestellt werden und an einer Skala abgelesen werden. Der Dissolver ist mit hydraulischer Hebe- und Senkvorrichtung versehen, die mit einer Handpumpe auf der Seite der Maschine bedient wird. Förderhöhe ca. 350 mm. Der Standardmotor ist in explosionsgeschützter Ausführung EEx e II T3.

Zusätzliche Ausrüstung

Vakuumbehälter bis zu ca. 15 Liter.
Vacuumkammer für Einsetzen von Dosen.
Abnehmbare Dissolverwellen aus rostfreiem Stahl, mit Gewindekupplung und Schutzhaube aus Teflon. Die Wellen werden mit Rührern nach Ihrer Wahl, aus rostfreiem Stahl, versehen.
Große Auswahl in Rührern.
Handbedientes Motorschutz mit Unterspannungsauslösung, auch in EEx e II T3 Ausführung.
Polwechselbarer Motor, 550 - 6800 r/min.



Exécution standard

Modèle de table à prémélange, dispersion et mélange fin de charges jusqu'à environ 15 litres. La vitesse de l'arbre de dissolver peut être réglée continuellement pendant le fonctionnement et est vérifiable d'une échelle. Le dissolver est équipé avec dispositif d'élévation et d'abaissement hydraulique, conduit avec une pompe à main placée sur le côté de la machine, hauteur d'élévation environ 350 mm. Le moteur standard est en exécution inextinguible EEx e II T3.

Équipement supplémentaire

Récipient à vide jusqu'à environ 15 litres.
Chambre à vide pour insertion de boîtes.
L'arbres de dissolver détachables en acier inox, équipés d'accouplement fileté et d'enveloppe protectrice en téflon. Les arbres seront équipés d'agitateurs en acier inox, à votre choix.
Grand choix d'agitateurs.
Coupe-circuit de sécurité pour moteur, à commande manuelle, avec déclenchement à minimum de tension, aussi en exécution EEx e II T3.
Moteur à vitesse multiple, 500 - 6800 tr/mn.



Præstemosevej 2 - 4
DK - 3480 Fredensborg

Tel.: +45 49 16 32 32
Fax.: +45 49 16 32 42

E-mail: pilvad@pilvad.dk
www.pilvaddiat.com